



Digitális dinamikus keménységmérő készülék1



Rendelési adatok

Rendelés száma	495024 1
GTIN	2050002078604
Árucikk kategória	49G

Leírás

Kivitel:

Robusztus eloxált alumínium ház. DIN 50156 és ASTM A956 szerinti kiértékelés Rockwell HRC-ben és HRB-ben, Vickers HV-ben, Brinell HB-ben és acél szakítószilárdság. A készülék tetszőleges irányban használható (vízszintesen, felfelé, lefelé...). Belső memória >1.000.000 mért értékhez, USB csatlakozó pendrive-ra való adatátvitelhez.

Pontosság:

± 4 HL (0,5 % 800 HL esetén).

Tartalom:

D típusú ütőkészülék, keménység-összehasonlító blokk, USB adatkábel, tisztító kefe, szállítókoffer, töltőkészülék és gyártói tanúsítvány.

Opcionális tartozék:

Felfekvő gyűrűk íves felületekhez, tesztblokkok DAkKS tanúsítvánnyal és DC, DL, D+15, C és G típusú ütőkészülékek külön ajánlatkérésre.

Alkatrész:

Összekötő kábel a 495023 sz. ütőkészülékhez.

Műszaki leírás

Súly	430 g
------	-------

Adatlap

Vizsgált tárgy minimális súlya	2,5 kg
Szélesség	84 mm
Hossz	154 mm
Magasság	23 mm