

## Mitutoyo

### Lineáris mérce, Effektív mérési hossz L0: 150mm



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	499241 150
GTIN	4550501371445
Árucikk kategória	44D

#### Leírás

##### Kivitel:

- **Absolut mérőrendszerrel.**
- **Bekapcsolás után megjelenik az aktuális pozíció, ezáltal elmarad az időigényes ráállítás a referenciapontokra.**
- **Egyszerű szerelés és telepítés.**
- **Víznek, olajnak és pornak ellenáll elektromágneses indukció következtében.**

##### Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

##### Felhasználás:

Axiális mozgások pontos rögzítésére és pozicionálására pl. maró-, esztergagépeken, pozícionáló asztalokon vagy mérőkészülékeken. Szerszámgépek digitális kijelzésre történő átszerelésére is alkalmas.

##### Figyelem:

**Csak a 499356 sz. kijelző készülékkel együtt használható.**

#### Műszaki leírás

IP védettségi osztály	IP 67
Teljes hossz L <sub>3</sub>	328 mm
Furatközép-távolság L <sub>2</sub>	308 mm
Kábelhossz	3,5 m

Szélesség	22 mm
Maximális mérőfej-út $L_1$	170 mm
Mérési pontosság ( $20^\circ$ )	5 $\mu\text{m}$
Energiaellátás	Vezetékes
Effektív mérési hossz $L_0$	150 mm
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Lineáris mérce

---

## Tartozék

Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 2	499356 2
Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 3	499356 3