

**Fülvédő, zajszinttől függő Peltor™WS™LiteCom PRO III, Típus: PRO3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	097792 PRO3
GTIN	7318640068070
Árucikk kategória	04A

Leírás**Kivitel:**

Zajszinttől függő nagyteljesítményű fülvédő integrált, előprogramozott analóg és digitális rádiós kommunikációs rendszerrel. 16 csatorna (Analog-PMR), 16 csatorna (Digital-PMR). A Bluetooth® Multipoint funkció lehetővé teszi a mobiltelefonokkal való vezeték nélküli kapcsolatot, hogy így a munkavégzés megszakítása nélkül tudjon telefonálni, hívásokat fogadni és befejezni. A **zajelnyomó és vízálló mikrofon** hangvezérelt átvitelt (VOX) biztosít a kéz nélküli használathoz zajterhelésnek kitett környezetben. A Headset **újratölthető** lítium-ion akkumulátorral rendelkezik. SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Felhasználás:

Zajterhelésnek kitett, nagy igénybevételt jelentő környezetben folytatott kommunikációhoz.

Szabvány:

EN 352-4; EN 352-6

Tartalom:

Akku, extra higiénia készlet és mikrofon védelem.

Figyelem:

Tisztasági készletet a VeriShield 100 D sorozathoz a 097761 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Adatlap

Sorozat	Peltor™
Üzemidő	11 óra
Súly	490 g
Energiaellátás	Akkus
SNR érték (szigetelő érték)	33 dB(A)
Szabvány	EN 352-4
Szabvány	EN 352-6
Termék fajtája	Fültok