

Tartóheveder, 2 darabos, racsnival és hegyes horoggal, Hossz: 6m



Rendelési adatok

Rendelés száma	086220 6
GTIN	4049924500063
Árucikk kategória	08Z

Leírás

Kivitel:

Extra erős és csekély tágulású poliészter szalagok tartós PU-bevonattal (EN 12195-2). Robusztus, korrózióálló, egyszerűen kezelhető racsnik és hegyes horgok.

Felhasználás:

Szerkezeti elemek **leszorítására, rögzítésére és összeszorítására** műhelyben és a szállítási biztosítóként.

Figyelem:

A tartóhevederek nem rendelkeznek színjelöléssel. A színek eltérőek lehetnek.

Műszaki leírás

Szabvány	EN12195-2
Maximális tartóerő LC	1000 daN
Előfeszítési erő kézi erőnél (50 daN)	150 daN
Hevederszélesség	35 mm
Hossz	6 m
Termék fajtája	Tartóheveder