

Garant**Szerszámkészlet 150 darabos, Típus: 692230****Rendelési adatok**

Rendelés száma	685000 692230
GTIN	4067263125662
Árucikk kategória	61H

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű **GreenPlus** textil szerszámos táska praktikus profi szerszámokkal társként a napi feladatokban.

Tartalom:

Hajlított hatszögkulcs készlet, hosszú, gömbvégű fejjel, 9 darabos: 1 db 627132 sz. 9 méret

Fogókészlet, 4 darabos: 1 db 700001 sz. 4 méret

Fogókulcs: 1 db 813501 sz. 180 méret

Tolómérő: 1 db 410100 sz. 150 méret

Mérőszalag, 3 m: 1 db 461900 sz. 3 méret

Műanyag mérce, 2 m: 1 db 466200 sz. 2 méret

Kutterkés: 1 db 845020 sz.

Kombinált olló 2K markolattal, egyenes: 1 db 763030 sz. 205 méret

Bittáras csavarhúzó: 1 db 676602 sz. 30 méret

Racsni bittartó: 1 db 676690 sz. 1/4 méret

Bit készlet, 61 darabos: 1 db 676040 sz.

Csavarhúzó készlet hornyos és Phillips csavarokhoz: 1 db 666956 sz. 4/2 méret

Dugókulcs készlet 1/4 col, 41 darabos: 1 db 630325 sz. SD méret

Felgöngyölhető textil tok villáskulcsokhoz: 1 db 614835 sz. 10 méret

Villáskulcs: 1-1 db 610600 sz. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19; 18×19; 20×22; 22×24 méret

Univerzális sorjázók: 1-1 db 839901 sz. S10 méret
Kézi sorjázó: 1 db 150400 sz. 12,4 méret
Lakatos kalapács: 1 db 750110 sz. 300 méret
Keménység univerzális fúró készlet, 7 darabos: 1 db 787078 sz. 7 méret
Homloklámpa (HOLEX): 1 db 081493 sz. 300 méret
Védőszemüveg: 1 db 096200 sz. CLEAR méret
Tárolás: 1 db 692230 sz. 1 méret

Figyelem:**A szerszámot külön szállítjuk.**

Műszaki leírás

Tartalom (db)	150
Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó Phillips-hez
Profil	Pozidriv csavarhúzó
Profil	Hatszögkulcs
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Profil	Tri-Wing csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Termék fajtája	Szerszámkészlet

Tartozék

LED-es homloklámpa akkuval Típus 300	081493 300
Komfort védőszemüveg Lencse színezése CLEAR	096200 CLEAR
Kézi sorjázó90° Külső Ø 12,4 mm	150400 12,4
Tolómérő Méréstartomány 150 mm	410100 150
Mérőszalag Hossz 3 m	461900 3
Műanyag mérce Hossz 2 m	466200 2
Villáskulcs Kulcsnyílások 10X11 mm	610600 10X11

Villáskulcs Kulcsnyílások 12X13 mm	610600 12X13
Villáskulcs Kulcsnyílások 14X15 mm	610600 14X15
Villáskulcs Kulcsnyílások 17X19 mm	610600 17X19
Villáskulcs Kulcsnyílások 18X19 mm	610600 18X19
Villáskulcs Kulcsnyílások 20X22 mm	610600 20X22
Villáskulcs Kulcsnyílások 22X24 mm	610600 22X24
Villáskulcs Kulcsnyílások 8X9 mm	610600 8X9
Hajlított hatszögkulcs készlet, tartógolyóvalKrómozott Kulcsok száma 9	627132 9
Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög41 darabos Típus SD	630325 SD
Műhely csavarhúzó készlet, 6 daraboslapos és Phillips Kulcsok száma 4/2	666956 4/2
Bit készlet61 darabos	676040
Csavarhúzó nyél 1/4 col bitekhezmágnessel Pengehossz 30 mm	676602 30
Racsnis kulcs 1/4 col bitekhez, C 6,3 és E 6,3 Típus 1/4	676690 1/4
Textil szerszámos válltáska Típus 1	692230 1
Fogókészlet markolattal4 darabos Fogók száma 4	700001 4
Lakatos kalapácsnyélvédő gallérral Súly nyél nélkül 300 g	750110 300
Kombinált olló 2K markolattalegyenes, nyitási méret beállítással Teljes hossz 205 mm	763030 205
Keményfém univerzális fúró készlet Fúrók száma 7	787078 7
Fogókulcs Teljes hossz 180 mm	813501 180
Sorjázó / hántoló Típus S10	839901 S10
Univerzális kés, 2K markolattal3 pengével, 18 mm	845020