

Határ tengely-horonyidomszer, Típus: G



Rendelési adatok

Rendelés száma	484409 G
GTIN	2050002077683
Árucikk kategória	48B

Leírás

Kivitel:

Határ tengely-horonyidomszerek megy- és nem megy oldallal. Megy oldal **kopási ráhagyással** a DIN 7164 szerint. Edzett acél idomszer test.

Tengely-horonyidomszer köztes mérettel és ISO illesztéssel, pl. 484409 sz. **15,8 M6** vagy számszerű tűréssel pl. 484409 sz. **41,04 + +0,01 / -0,02**.

Felhasználás:

Pl. hornyok lapos illesztéseinek ellenőrzéséhez.

Szabvány:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7164**.

Figyelem:

Határozza meg a kívánt tűrésosztályt. Rendeléskor **adja meg a tűrésmezőt (A – ZC)** és az alap tűrésfokot (7–13) vagy a számszerű tűrést. Az 6-ös alap tűrésfokhoz és finomabb tűrésekhez készült idomszerek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Műszaki leírás

Minőség	7
Minőség	8
Minőség	9
Minőség	10
Minőség	11
Minőség	12

Minőség	13
Szabvány	DIN EN ISO 1938-1
Szabvány	DIN 7164
Névleges méret	26 - 30 mm
Kalibrálás	L6
Termék fajtája	Határ tengely-horonyidomszerek