

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/09mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260706 16/09
GTIN	4045197653284
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Csavar alátétlapkához	269013 2
Lapkaméret	9 mm
Működő szélesség L ₄	20 mm
Fejhossz L ₁	20 mm
Hozzávaló váltólapka	SC.. 09T3..
Kés ISO kódja	SSSCR/L 1616H09
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Alátétlapka	269005 12
Szárméret	16 mm
Teljes hossz L	100 mm
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka Típus 12	269005 12
Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500