

Garant**Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 12/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260711 12/09
GTIN	4045197655431
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Semleges tartó L ₄ működő szélessége	6 mm
Semleges tartó L ₁ kinyúlási hossza	6 mm
Lapkaméret	9 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Szárméret	12 mm
Hozzávaló váltólapka	SC.. 09T3..
Semleges tartó teljes L hossza	80 mm
Kés ISO kódja	SSDCN 1212F09
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Alátétlapka	269005 12
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Alátétlapka Típus 12	269005 12
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500