

Mitutoyo

Lineáris mérce, Effektív mérési hossz L₀: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	499241 200
GTIN	4550501371452
Árucikk kategória	44D

Leírás

Kivitel:

- Absolut mérőrendszerrel.
- Bekapcsolás után megjelenik az aktuális pozíció, ezáltal elmarad az időigényes ráállítás a referenciapontokra.
- Egyszerű szerelés és telepítés.
- Víznek, olajnak és pornak ellenáll elektromágneses indukció következtében.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Axiális mozgások pontos rögzítésére és pozicionálására pl. maró-, esztergagépeken, pozícionáló asztalokon vagy mérőkészülékeken. Szerszámgépek digitális kijelzésre történő átszerelésére is alkalmas.

Figyelem:

Csak a 499356 sz. kijelző készülékkel együtt használható.

Műszaki leírás

IP védettségi osztály	IP 67
Effektív mérési hossz L ₀	200 mm
Furatközép-távolság L ₂	358 mm
Teljes hossz L ₃	378 mm

Kábelhossz	3,5 m
Szélesség	22 mm
Mérési pontosság (20°)	5 µm
Maximális mérőfej-út L ₁	220 mm
Energiaellátás	Vezetékes
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Lineáris mérce

Tartozék

Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 2	499356 2
Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 3	499356 3