

## Mitutoyo

### Lineáris mérce, Effektív mérési hossz L0: 400mm



#### Rendelési adatok

Rendelés száma	499241 400
GTIN	4550501371490
Árucikk kategória	44D

#### Leírás

##### Kivitel:

- **Absolut mérőrendszerrel.**
- **Bekapcsolás után megjelenik az aktuális pozíció, ezáltal elmarad az időigényes ráállítás a referenciapontokra.**
- **Egyszerű szerelés és telepítés.**
- **Víznek, olajnak és pornak ellenáll elektromágneses indukció következtében.**

##### Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

##### Felhasználás:

Axiális mozgások pontos rögzítésére és pozicionálására pl. maró-, esztergagépeken, pozícionáló asztalokon vagy mérőkészülékeken. Szerszámgépek digitális kijelzésre történő átszerelésére is alkalmas.

##### Figyelem:

**Csak a 499356 sz. kijelző készülékkel együtt használható.**

#### Műszaki leírás

Effektív mérési hossz L <sub>0</sub>	400 mm
IP védeettségi osztály	IP 67
Furatközép-távolság L <sub>2</sub>	568 mm
Szélesség	22 mm

Teljes hossz $L_3$	588 mm
Maximális mérőfej-út $L_1$	430 mm
Mérési pontosság ( $20^\circ$ )	5 $\mu\text{m}$
Energiaellátás	Vezetékes
Kábelhossz	3,5 m
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Lineáris mérce

---

## Tartozék

Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 2	499356 2
Digitális kijelző készülék Megjelenített tengelyek száma 3	499356 3