



Akkumulátoros körfűrész, Típus: 71360461



Rendelési adatok

Rendelés száma	078209 71360461
GTIN	4014586900131
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Kompakt, akkus kézi körfűrész a lemezek, csövek és profilok gyors, precíz vágásához 57 mm-es vágásmélységig.

- **Manuális fordulatszám-beállítás.**
- **Nagy forgácsgyűjtő tartály.**
- **Éberségi kapcsoló, újraindítás védelem és hőmérséklet-leállítás.**

Tartalom:

Kézi körfűrészlap, forgácsgyűjtő edény és L- BOXX. Akku és töltőkészülék nélkül.

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 és 073839 számtól talál.

Hozzávaló induló készleteket a 073863 - 073867 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Súly	3,05 kg
Maximális vágásmélység 90°	57 mm
Fűrészlap Ø	150 mm
Maximális fordulatszám	2800 min ⁻¹
Akkumulátor-feszültség	18 V

Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 18 V
Energiaellátás	Akkus
Akkumulátor típus	Lítium-ion
A tartalmazott akkumulátorok száma	0
Max. vibráció EN szerint	<2,5 m/s ²
Kivitel	Fém körfűrész
Gyártó jelölése	F-IRONCut57AS
Fűrészlap furat Ø	20 mm
Termék fajtája	Fűrész