



Akkumulátoros körfűrész, Típus: M12FCS442



Rendelési adatok

Rendelés száma	078207 M12FCS442
GTIN	4058546483609
Árucikk kategória	03L

Leírás

Kivitel:

M12 FUEL™ akkus körfűrész kefe nélküli POWERSTATE™ motorral.

- **A magnézium papucs csökkenti a súlyt és maximalizálja a tartósságot.**
- **Az integrált por lefúvó tisztán tartja a vágott vonalat.**
- **A jobb láthatóság érdekében LED-es lámpa megvilágítja a vágott vonalat.**

Figyelem:

Hozzávaló tartalék akkumulátorokat és töltőkészülékeket a 073814 és 073839 számtól talál.

Műszaki leírás

Súly	7,8 kg
Kivitel	Kézi körfűrész
Maximális vágásmélység 90°	44 mm
Energiaellátás	Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma	2
Gyártó jelölése	M12 FCS442 502X
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Fűrészlap furat Ø	20 mm

Akkumulátor kapacitás	5 Ah
Csomagolás	Rendszerkoffer (HD=Heavy Duty)
Max. vibráció EN szerint	1,5 m/s ²
Maximális fordulatszám	3600 min ⁻¹
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Milwaukee B 12 V típus
Fűrészlap Ø	140 mm
Akkumulátor-feszültség	12 V
Termék fajtája	Fűrész

Tartozék

Li-Ion rendszer M12B4 Akkumulátor típus MB12	073815 MB12
Li-Ion rendszer M12B6 Akkumulátor típus MB12	073829 MB12
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218C	073840 M1218C
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218FC	073840 M1218FC
Akkumulátortöltő készülék Típus M1218SC	073840 M1218SC