

Garant UNILINE

**ESD-CLEANING Wall gurítható, Típus: M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972890 M
GTIN	4067263126126
Árucikk kategória	9GD

**Leírás****Kivitel:**

Nagyon stabil, duplafalú acéllemez oszlop, mindkét oldalról használható perforált fal  $\square$  9×9 mm 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. A stabil padlólap egyszerű felállítást és eltolást tesz lehetővé. **elektromosan vezetőképes kerekek** 4 kormányozható kerékkel, Ø 125 mm, 2 rögzítőfékkel.

**Szabvány:**

DIN EN 61340-5-1

**Tartalom:**

ESD UNI Wall gurítható; ESD easyBin értékes hulladék gyűjtő 972910 sz. 25 méret; ESD nyitott tárolódoboz 972321 sz. AB1 méret Easyfix doboztartóval; Easyfix szerszámtartó 90°, 100 mm hosszú; Easyfix szerszámtartó dupla 45°, 100 mm hosszú; Easyfix pohártartó 90 mm belső Ø-vel.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal. Nem konfigurálható.**

**Műszaki leírás**

Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Kerék Ø	125 mm

Mélység	750 mm
Magasság	2067 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Súly	69 kg
Hasznos szélesség	600 mm
Szélesség	600 mm
Teherbírás	75 kg
Sorozat	Cleaning Wall
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	Tisztító állomás

## Tartozék

ESD nyitott tárolódobozok Típus AB1	972321 AB1
ESD easyBin értékes hulladék gyűjtő Űrtartalom 25 l	972910 25