



Villanszerelő csavarhúzó bit tárral 1



Rendelési adatok

Rendelés száma	676625 1
GTIN	4010995386122
Árucikk kategória	63K

Leírás

Kivitel:

Nyel és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

A LiftUp electric bit táras csavarhúzó az ideális társ minden villanszerelő számára mobil használathoz. A nyélben lévő bittartó 6 gyakori simBit számára biztosít helyet, és egy gombnyomásra jön ki a tárból. Ez biztosítja a bitek könnyű kivételét. A bevált ClicFix tartó az összes bitet biztonságosan megtartja és megbízhatóan rögzíti őket.

Ez a technológia univerzálisan használható csavarhúzóvá teszi ezt a bit táras szerszámot. A bittartós tár a biztonság terén is a maximumot nyújtja. A fém bittartó az összes slimBitet megbízhatóan megtartja.

- **Növeli a hatékonyságot: A Wiha LiftUp electric 75 % területet és 50 % súly takarít meg a 100 % hatékonyság érdekében.**
- **Növeli a biztonságot: A Wiha slimBit jó és védett hozzáférést biztosít a mélyen lévő csavarokhoz.**
- **Kíméli az egészséget: Nincs sérülésveszély, minden bit biztonságosan tárolható a markolaton belül.**

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

A leghosszabb élettartam a villanszerelő csavarhúzókat esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja. (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Tartalma:

1× slimBit electric lapos 2,5 mm × 75 mm (34578), 1× slimBit electric lapos 3,0 mm × 75 mm (34579), 1× slimBit electric lapos 4,0 mm × 75 mm (34580), 1× slimBit electric lapos 5,5 mm × 75 mm (34581), 1× slimBit electric Phillips PH1 × 75 mm (34583), 1× slimBit electric Phillips PH2 × 75 mm (34584).

Műszaki leírás

Profil	Lapos csavarhúzó
Profil	Csavarhúzó Phillipshez
Bit befogó	D 6,3
integrált Bit tár	igen
Termék fajtája	Bit szerszám