

Garant GRIDLINE

ESD szerszámszekrény kompletten fiókokkal, 26×24G, Magasság mm / modell: 800/6A**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 972440 800/6A |
| GTIN | 4067263124962 |
| Árucikk kategória | 9GK |

Leírás**Kivitel:**

Szerszámszekrény, **ESD vezetőképes**, DIN EN 61340-5-1 szerint. Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. **ESD földelő kábellel.**

Szín:

Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- **A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.**
- **Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.**

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|-------|
| Fiókok hasznos területe G-ben | 26×24 |
| Fiók hasznos szélessége G-ben | 26 |

Adatlap

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Fiók hasznos szélessége | 650 mm |
| Fiókok száma | 6 |
| ESD felszereltség | igen |
| nem ESD vezetőképes komponensek | Minden műanyag alkatrész |
| ESD földelő kábellel | igen |
| Fiók hasznos mélysége | 600 mm |
| Szélesség | 750 mm |
| Súly | 133 kg |
| Magasság | 800 mm |
| Fiók hasznos mélysége G-ben | 24 |
| Mélység | 700 mm |
| Hasznos magasság | 700 mm |
| Anyagvastagság | 1,2 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 50 kg |
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés |
| Hengerzár | Moduláris betét |
| elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD |
| Terméknév attribútum | 26x24G |
| Termék fajtája | Szerszámszekrény |

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21

914227 HU21