

Garant GRIDLINE

**ESD szerszámszekrény kompletten fiókokkal, 26×24G, Magasság mm / modell: 1000/6A****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972440 1000/6A
GTIN	4067263124979
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Szerszámszekrény, **ESD vezetőképes**, DIN EN 61340-5-1 szerint. Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekből. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. **ESD földelő kábellel.**

**Szín:**

Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

- **A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.**
- **Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.**

**Műszaki leírás**

Mélység	700 mm
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24

## Adatlap

nem ESD vezetőképes komponensek	Minden műanyag alkatrész
Fiók hasznos szélessége G-ben	26
Fiók hasznos szélessége	650 mm
Szélesség	750 mm
Súly	141 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Hasznos magasság	900 mm
Fiókok száma	6
ESD földelő kábellel	igen
ESD felszereltség	igen
Magasság	1000 mm
Anyagvastagság	1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	50 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

## Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21

914227 HU21