

Garant GRIDLINE

**ESD szerelőkoszi fiókokhoz, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 685/0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972447 685/0
GTIN	4067263124986
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Szerszámszekrény, **ESD vezetőképes**, DIN EN 61340-5-1 szerint. Szerszámkoszi 30×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott **vezetőképes** fix- és kormányozható keréssel, Ø 125 mm, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

26×24G fiókokkal történő felszereléshez 972455 sz.

**Szín:**

Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

**Figyelem:**

- **Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.**
- **A földelés a kerekekkel történik.**

**Műszaki leírás**

Magasság	685 mm
Földelés	Földelés a kerekekkel
Ház felül nyitott	nem

Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Hasznos magasság	400 mm
Kerék Ø	125 mm
ESD felszereltség	igen
Maximális teherbírás	600 kg
Mélység	700 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Legurulásvédő peremmel	igen
nem ESD vezetőképes komponensek	Minden műanyag alkatrész
Szélesség	750 mm
Súly	55 kg
Fiókház hasznos magassága	400 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerelőkocsi

## Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------