

Garant GRIDLINE

ESD szerelőkoszi fiókokhoz, 26×24G, Magasság mm / fiókok száma: 985/0**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972447 985/0
GTIN	4067263124993
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Szerszám szekrény, **ESD vezetőképés**, DIN EN 61340-5-1 szerint. Szerszámkoszi 30×28 G méretben 2-2 golyóscsapágyazott **vezetőképés** fix- és kormányozható keréssel, Ø 125 mm, a kormányozható kerekek rögzíthetők. 4 oldalon legurulásvédő peremmel. A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. A ház hengerzárral központilag zárható.

26×24G fiókokkal történő felszereléshez 972455 sz.

Szín:

Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.**
- **A földelés a kerekekkel történik.**

Műszaki leírás

ESD felszereltség	igen
Ház felül nyitott	nem
Kerék Ø	125 mm

nem ESD vezetőképes komponensek	Minden műanyag alkatrész
Fiókház hasznos magassága	700 mm
Maximális teherbírás	600 kg
Magasság	985 mm
Szélesség	750 mm
Földelés	Földelés a kerekkel
Súly	65 kg
Kormányozható kerek száma rögzítőfékkel	2
Legurulásvédő peremmel	igen
Hasznos magasság	700 mm
Fix kerek száma rögzítőfék nélkül	2
Mélység	700 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	26x24G
Termék fajtája	Szerelőkocsi

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------