

Garant GRIDLINE

ESD szerszámszekrény ház fiókokhoz, 26×24G, Magasság: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972450 800
GTIN	4067263126263
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Szerszámszekrény ház 30×28G méretben, **ESD vezetőképes** a DIN EN 61340-5-1 szerint, 26×24G fiókokhoz alkalmas. A fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A ház hengerzárral központilag zárható. Hozzávaló fiókokat a 972453 sz. alatt talál.

ESD földelő kábellel.**Szín:**

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- **A szerszámszekrény-ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes előlap magasságok összege a szekrény hasznos magasságát adja ki.**
- **Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.**

Műszaki leírás

Magasság	800 mm
Szélesség G-ben	30
Mélység	700 mm
ESD földelő kábellel	igen

Mélység G-ben	28
ESD felszereltség	igen
nem ESD vezetőképes komponensek	Minden műanyag alkatrész
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Súly	38 kg
Földelés	Földelő csatlakozás a háznál
Szélesség	750 mm
Maximális teherbírás	4000 kg
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	moduláris zárbetét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény-ház

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21

914227 HU21