

Garant GRIDLINE

**ESD fiók egykezes egyenkénti kioldással 50 kg, 26×24G, Fiók előlap magasság: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972455 125
GTIN	4067263126379
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

**100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Teherbírás 50 kg.

**Egykezes egyenkénti fiókkioldással** - megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Kötelezően szükséges minden szerszámkocsihoz.

**Tartalom:**

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

**Műszaki leírás**

Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Hasznos szélesség G-ben	26
Fiók / kihúzható polc teherbírása	50 kg
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Felhasználási terület	Szerszám szekrény
Hasznos mélység G-ben	24
Előlapmagasság	125 mm

Hasznos mélység	600 mm
Hasznos szélesség	650 mm
egyenkénti fiókkioldással	igen
Hasznos magasság	100 mm
Súly	15 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége x hasznos mélysége G-ben	26x24G
Termék fajtája	Fiók