

Garant GRIDLINE

**ESD fiók 50 kg, 26×24G, Fiók előlap magasság: 100mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972453 100
GTIN	4067263126300
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

**100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Teherbírás 50 kg.

**Tartalom:**

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

**Szín:**

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Fiók / kihúzható polc teherbírása	50 kg
Felhasználási terület	Szerszámszekrény
Hasznos mélység G-ben	24
Hasznos szélesség	650 mm
Hasznos szélesség G-ben	26
Fiókok hasznos területe G-ben	26×24
Hasznos mélység	600 mm
Előlapmagasság	100 mm
Súly	15 kg

Hasznos magasság	75 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	26×24G
Termék fajtája	Fiók