

Garant GRIDLINE

ESD fiók, 36×24G, Fiók előlap magasság: 300mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972473 300
GTIN	4067263126478
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben.

Lyukasztások hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

Teherbírás 50 kg.

Tartalom:

Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

Szín:

Fiókház és előlapok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Műszaki leírás

Hasznos szélesség	900 mm
egyenkénti fiókkioldással	nem
Hasznos szélesség G-ben	36
Felhasználási terület	Szerszámszekrény
Hasznos mélység G-ben	24
Súly	26 kg
Fiók / kihúzható polc teherbírása	50 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	36×24

Hasznos mélység	600 mm
Hasznos magasság	275 mm
Előlapmagasság	300 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége x hasznos mélysége G-ben	36x24G
Termék fajtája	Fiók