

Garant GRIDLINE

ESD szerszámszekrény ház fiókokhoz, 36×24G, Magasság: 800mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972470 800
GTIN	4067263126485
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

ESD vezetőképes 40×28G szerszámszekrény-ház, 36×24G fiókokhoz megfelelő. A fiókok rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A ház hengerzárral központilag zárható. A hozzávaló közcsavarokat lásd a 972474 sz. alatt.

ESD földelő kábellel.**Szín:**

Ház RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek. A szerszámszekrény-ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes előlap magasságok összege a szekrény hasznos magasságát adja ki.

Műszaki leírás

Hasznos magasság	700 mm
Mélység	700 mm
Kihúzható polclapok száma	0
Szélesség G-ben	40
Magasság	800 mm

Fiókok száma	0
ESD földelő kábel	igen
Földelés	Földelő csatlakozás a háznál
Maximális teherbírás	4000 kg
Súly	45 kg
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető	igen
Szélesség	1000 mm
Mélység G-ben	28
ESD felszereltség	igen
Ajtók száma	0
Fiókok hasznos magassága	700 mm
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	36×24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény-ház

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/972470-800>