

**Garant****Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 16/09mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260711 16/09
GTIN	4045197655448
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Csavar alátétlapkához	269013 2
Szárméret	16 mm
Lapkaméret	9 mm
Semleges tartó L <sub>4</sub> működő szélessége	8 mm
Semleges tartó teljes L hossza	100 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Kés ISO kódja	SSDCN 1616H09
Semleges tartó L <sub>1</sub> kinyúlási hossza	9 mm
Alátétlapka	269005 12
Hozzávaló váltólapka	SC.. 09T3..
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás

Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Alátétlapka Típus 12	269005 12
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500