

Garant GRIDLINE

ESD szerszámszekrény kompletten fiókokkal 50 kg, 36×24G, Magasság mm / fiókok száma: 800/6**Rendelési adatok**

Rendelés száma	972460 800/6
GTIN	4067263126539
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Szerszámszekrény, **ESD vezetőképes**, DIN EN 61340-5-1 szerint. Teljesen felszerelt szerszámszekrény 40×28G méretben, 36×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. **100%-ban kihúzható fiókok** különböző méretekhben. Fiókok lyukasztásokkal hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását.

ESD földelő kábellet.**Szín:**

Ház és fiókház RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- **A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.**
- **Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél és fogantyú) sem ESD vezetőképes.**

Műszaki leírás

Fiókok hasznos területe G-ben	36×24
Magasság	800 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	36

Súly	138 kg
Hasznos magasság	700 mm
Fiók hasznos szélessége	900 mm
Fiók hasznos mélysége	600 mm
Szélesség	1000 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	24
Mélység	700 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	50 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Magasságállítás osztása	25 mm
Hengerzár	Moduláris zárbetét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	36x24G
Termék fajtája	Szerszámszekrény

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus HU21	914227 HU21
ESD szerszámszekrény ház fiókokhoz Magasság 800 mm	972470 800
ESD fiók Fiók előlap magasság 100 mm	972473 100
ESD fiók Fiók előlap magasság 150 mm	972473 150
ESD fiók Fiók előlap magasság 200 mm	972473 200
ESD fiók Fiók előlap magasság 75 mm	972473 75
ESD fiók 100 mm	972474 100
ESD fiók 150 mm	972474 150
ESD fiók 200 mm	972474 200
ESD fiók 75 mm	972474 75