

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/09mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260706 20/09
GTIN	4045197653291
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	25 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 2
Szárméret	20 mm
Kés ISO kódja	SSSCR/L 2020K09
Hozzávaló váltólapka	SC.. 09T3..
Fejhossz L ₁	20 mm
Csavar alátétlapkához	269013 2
Alátétlapka	269005 12
Lapkaméret	9 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Csavar alátétlapkához Típus 2	269013 2
Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka Típus 12	269005 12
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500