



Keményfém kalapácsfúró készlet, Fúrók száma: 10



Rendelési adatok

Rendelés száma	789021 10
GTIN	4058546414849
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

- **2 élű. Az MS2 3 darab speciális Power Breaker előtoló foga mikrorepedéseket hoz létre a fúrt anyagban a gyors előrehaladás és anyagleválasztás érdekében. A kiváló minőségű, különösen erősen forrasztott keményfém hegy betonvas esetén is hosszú élettartamot garantál. A magerősítésű spirálok (KVS) csillapítják a vibrációt; az ütési energia közvetlenül a fúróhegyre jut.**

PACKOUT kompatibilis műanyag kazettában.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

Tartalma:

Kalapácsfúró 789000 sz.: 1-1 db 5; 5 ;6 ;6 méret, hossz 110 mm; 6; 6; 8; 8; 10; 12 méret 160 mm hosszú

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás

Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró

Tartozék

Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 10X160 mm	789000 10X160
Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 12X160 mm	789000 12X160
Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 5X110 mm	789000 5X110
Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 6X110 mm	789000 6X110
Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 6X160 mm	789000 6X160
Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 8X160 mm	789000 8X160