



## Keményfém kalapácsfúró készlet „MX4”, Fúrók száma: 7



### Rendelési adatok

Rendelés száma	789062 7
GTIN	4058546414801
Árucikk kategória	76G

### Leírás

#### Kivitel:

Négyszög keresztmetszetű fúrófej. Nagyobb fúrási sebesség a 4 vágóélnek köszönhetően. A 2 vágóéllal szemben kétszer hosszabb élettartam. Nagy térfogatú 4-spirálos formatervezés. TARGET TIP TECHNOLOGY - erősebb hajlított hegy: Pontosabb fúrás, nem csúszik meg a felületen, agresszív betonacélban és gyorsabb fúrási sebesség.

PGM által tanúsított - igazoltan precíz, dübelhez alkalmas furatok, mind kémiai, mind mechanikus horgonydübelekhez.

PACKOUT kompatibilis műanyag kazettában.

#### Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához – maximális fúrási kényelemmel. Nagyon nyugodt járás, tökéletes kerek nyílásokhoz. **4-spirálos** kialakítás a gyors kőporelvezetés, csekély vibráció és nagy stabilitás érdekében. Kevésbé fáradtságos munka és csekély gépterhelés.

#### Tartalma:

Kalapácsfúró 789050 sz.: 1-1 db  
méret 5-6, hossz 115 mm;  
méret: 6; 8; 8; 10, hossz 165 mm;  
12 méret, hossz 160 mm

**Műszaki leírás**

Csomagolás	Műanyag kazetta
Vágóélek száma Z	7
Szerszámananyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró