



## Keményfém univerzális fúró készlet, 1/4 col (E 6,3), Fúrók száma: 8



### Rendelési adatok

Rendelés száma	787012 8
GTIN	4058546510312
Árucikk kategória	76G

### Leírás

#### Kivitel:

Keményfém lapka **élesre köszörült éllel és univerzális élszöggel. A központos köszörülés** következtében pontos megfúrás kemény felületeken is. Nemesített speciális acél szár. PACKOUT kompatibilis műanyag kazettában.

#### Felhasználás:

Különböző anyagok fúrásához egy műveleten belül is:

- **Tégla, gázbeton, könnyű építőelemek, műanyagok.**
- **Csempe, kerámia, márvány, üveg.**
- **Betonvas betonban.**

#### Tartalma:

Fúró 787001 sz.: 1–1 db 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12 méret

#### Figyelem:

- **Figyelem: Csak forgó fúráshoz (ütés nélkül) használja!**
- **Gyorsabb fúrás és több furat egy akkumulátor töltéssel, mint az ütvefúróknál.**

### Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
------------------	---

Fúrók száma	8
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Nincs ütvefúrás
Bit hatszög szár	E 6,3
Termék fajtája	Univerzális fúró

## Tartozék

Keményfém univerzális fúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 10 mm	787001 10
Keményfém univerzális fúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 12 mm	787001 12
Keményfém univerzális fúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 4 mm	787001 4
Keményfém univerzális fúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 5 mm	787001 5
Keményfém univerzális fúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 6 mm	787001 6
Keményfém univerzális fúró, 1/4 col (E 6,3) Fúró Ø 8 mm	787001 8