

Keményfém kalapácsfúró készlet, Fúrók száma: 7



Rendelési adatok

Rendelés száma	789021 7
GTIN	4058546414832
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

- **2 élű. Az MS2 3 darab speciális Power Breaker előtoló foga mikrorepedéseket hoz létre a fúrt anyagban a gyors előrehaladás és anyagleválasztás érdekében. A kiváló minőségű, különösen erősen forrasztott keményfém hegy betonvas esetén is hosszú élettartamot garantál. A magerősítésű spirálok (KVS) csillapítják a vibrációt; az ütési energia közvetlenül a fúróhegyre jut.**

PACKOUT kompatibilis műanyag kazettában.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

Tartalma:

Kalapácsfúró 789000 sz.: 1-1 db 5; 6 méret, hossz 110 mm; 5,5; 6; 8; 10; 12 méret hossz 160 mm

Műszaki leírás

Szerszámananyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró

Tartozék

Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 6X110
mm

789000 6X110

Keményfém SDS-plus kalapácsfúró Øxteljes hossz 12X160
mm

789000 12X160