



Keményfém kalapácsfúró készlet „MX4”, Fúrók száma: 5



Rendelési adatok

Rendelés száma	789062 5
GTIN	4058546521660
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Négyszög keresztmetszetű fúrófej. Nagyobb fúrási sebesség a 4 vágóélnek köszönhetően. A 2 vágóélnel szemben kétszer hosszabb élettartam. Nagy térfogatú 4-spirálos formatervezés.

TARGET TIP TECHNOLOGY - erősebb hajlított hegy:

Pontosabb fúrás, nem csúszik meg a felületen, agresszív betonacélban és gyorsabb fúrási sebesség.

PGM által tanúsított - igazoltan precíz, dübelhez alkalmas furatok, mind kémiai, mind mechanikus horgonydübelekhez.

PACKOUT kompatibilis műanyag kazettában.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához – maximális fúrási kényelemmel. Nagyon nyugodt járás, tökéletes kerek nyílásokhoz. **4-spirálos** kialakítás a gyors kőporelvezetés, csekély vibráció és nagy stabilitás érdekében. Kevésbé fáradtságos munka és csekély gépterhelés.

Tartalma:

Kalapácsfúró 789050 sz.: 1-1 db

méret: 5; 6, hossz 115 mm;

méret: 6; 8; 10, hossz 165 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	5
Csomagolás	Műanyag kazetta
Szerszámananyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró