

Garant**SOGX 110509, HB6530, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

Rendelés száma	234084 ST1400
GTIN	4045197697851
Árucikk kategória	21E

Leírás

Alkalmazható:

GARANT Power Drill 234000 – 234025 sz.

Ajánlás:

A 234015 és 234025 sz. tartóval való megfúrásakor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Figyelem:

Ne használja belső élként (belső élhez kötelezően szükséges = HB630 szerszámanyag).

Előtolás f: 0,08 – 0,18 mm/ford.

Műszaki leírás

Típus	INOX
Sorozat	Power Drill
Cserék / élek száma	4
Váltólapka ISO kód	SOGX 110509
Minőség	HB6530
Szerszámanyag	HM

Előtolás f	0,08 – 0,18 mm/ford.
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	230 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	190 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Nedvesen maximum	alkalmas		