

 **KOMET****KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 2×D, Ø DC: 17mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	235500 17
GTIN	4047109047129
Árucikk kategória	24P

Leírás**Kivitel:****Kombinált szárral.**

- **Optimalizált hűtőcsatornák a biztonságos forgácselvezésért.**
- **A csúcsszög 174° a majdnem sík furatfenék érdekében.**

Felhasználás:

- **Álló és forgó alkalmazás.**
- **Nehéz fúrási feltételekhez (hengerelt felület, rézsútos öntés, megszakított felület).**
- **±0,2 mm tűrésű furatokhoz.**

A 236520 – 236576 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavar (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Kinyúlási hossz L_A : 58 mm

Szár Ø D_s : 20 mm

Szárhossz L_s : 50 mm

Váltólapka ISO kód: SOEX 050204 13-..

Váltólapka csavar készlet: 239652 6IP1 (0,6 Nm)

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	1
Váltólapka ISO kód	SOEX 050204 13-..
Hasznos hossz L_1	34 mm

Váltólapka csavar készlet	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Szár Ø D _s	20 mm
Szárhossz L _s	50 mm
Sorozat	KUB Quatron®
Névleges Ø D	17
Teljes hossz L	108 mm
Kinyúlási hossz L _A	58 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	2×D
Szár	DIN 6535 HE, DIN 6595
Fúrési felhasználás	Központfúrás
Fúrési felhasználás	Átfúrás
Fúrési felhasználás	domború
Fúrési felhasználás	Keresztirányú fúrás
Fúrési felhasználás	Kötegfúrás
Fúrési felhasználás	Üreg fúrása
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, E 6,3 szár Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP1	239652 6IP1
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,6 Nm	211750 0,6