

**HOLEX**

## Műhelykocsi univerzális villanszerelő szerszámkészlettel, 111 darabos 6 fiókhhoz, Típus: 1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	689505 1
GTIN	4067263129509
Árucikk kategória	66H

### Leírás

#### Kivitel:

Kompakt műhelykocsi 7 fiókkal. A fiókok **111 darabos HOLEX villanszerelő szerszámkészlettel** vannak felszerelve, amely a következőkből áll: csavarkulcs, fogók, 3/8 col és 1/2 col dugókulcs, csavarhúzó, kiegészítő termékek és szerszámok csupaszításhoz, vágáshoz és préseléshez. A felső **5 fiók** szerszámait pontosan illeszkedve a kétszínű PE keményhab betétekben találhatóak, így minden szerszámnak megvan a saját helye a műhelykocsiban. A maradék 2 fiók egyedileg felhasználható.

#### Tartalom:

Műhelykocsi 7 teljesen kihúzható fiókkal: 1× 914705 sz. 7 méret  
Mérőeszközök és tartozékok - 22 darabos: 1× 689506 sz. 1 méretű keményhab betét  
1× 085154 sz. B méretű jelölőtoll Dura-Ink® 15  
1× 096845 sz. CLEAR méretű komfort védőszemüveg  
1× 410200 sz. 150 méretű tolómérő, 1/20 nóniusz  
1× 452600 sz. 150X100 méretű talpas derékszög, pontosság 2  
1× 458800 sz. HM méretű egyenes keményfém rajztű  
1× 461805 sz. 300 méretű acélvonalzó, hajlékony, keskeny, rozsdamentes, mattított, hátoldali osztással  
1× 462014 sz. 3 méretű mérőszalag mm/col leolvasás  
1× 466200 sz. 2 méretű műanyag colstok  
1× 467475 sz. 250 méretű kapcsolószekrény vízmérték mágnessel  
1× 844525 sz. 1F méretű kábelkés műanyag markolattal, összecukható  
1× 845010 sz. 10 méretű letörhető penge készlet, 10 darabos, 18 mm „experience”

1× 845039 sz. 160 méretű univerzális kés présöntött cink markolattal, 18 mm pengékhez  
 Csavarkulcs készlet - 22 darabos: 1× 689506 sz. 2-es méretű keményhab betét  
 1× 613333 sz. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24-es méretű egyoldalú villáskulcs, teljesen szigetelt  
 1× 614833 sz. 10; 11; 13; 14; 19; 24-es méretű racsnis egyoldalú csillagkulcs, teljesen szigetelt  
 1× 618203 sz. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24-es méretű egyoldalú csillagkulcs, teljesen szigetelt  
 1× 814006 sz. 200- méretű svédcsavarkulcs, VDE szigetelt  
 Dugókulcs készlet 3/8 és 1/2 col - 35 darabos: 1× 689506 sz. 3-es méretű keményhab betét  
 1× 637681 sz. 3/8 méretű irányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóval  
 1× 637683 sz. 3/8 méretű keresztmarkolat, 3/8 col, teljesen szigetelt  
 1× 637685 sz. 125-ös méretű toldószár, 3/8 col, teljesen szigetelt  
 1× 637687 sz. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18, 19-es méretű 6-szög dugókulcs fej, 3/8 col, teljesen szigetelt  
 1× 637689 sz. 5; 6; 8-as méretű 6-szög rátűzőkulcs, 3/8 col, teljesen szigetelt  
 1× 643801 sz. 1/2-es méretű irányváltós kerepes hajtószár, 1/2 col, teljesen szigetelt  
 1× 643803 sz. 1/2-es méretű keresztmarkolat, 1/2 col, teljesen szigetelt  
 1× 643805 sz. 125-ös méretű toldószár, 1/2 col, teljesen szigetelt  
 1× 643807 sz. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24-es méretű 6-szög dugókulcs fej, 1/2 col, teljesen szigetelt  
 1× 643809 sz. 5; 6; 8; 10-es méretű 6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col, teljesen szigetelt  
 Csavarhúzó készlet - 21 darabos: 1× 689506 sz. 4-es méretű keményhab betét  
 1× 625780 sz. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 méretű villanszerelő csavarhúzó Torx®-hoz, teljesen szigetelt  
 1× 663301 sz. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10-es méretű lapos villanszerelő csavarhúzó, teljesen szigetelt  
 1× 665050 sz. 3 méretű egypólusú fáziskereső  
 1× 668631 sz. 0; 1; 2; 3; 4-es méretű villanszerelő csavarhúzó Phillipshez, teljesen szigetelt  
 Kiegészítők - 2 darabos: 1× 081670 sz. 500-as méretű mágneses felvevő, flexibilis  
 1× 473320 sz. 9917 méretű multiméter  
 1× WM0002 sz. E méretű játékkártya Schafkopf

**Figyelem:**

**A szerszámot külön szállítjuk. A feltöltött 689505 sz. 1 méretű műhelykocsi szállítása csak az EU-n belül lehetséges.**

**Műszaki leírás**

Fiókok száma	6
Termék fajtája	Műhelykocsi

**Tartozék**

LED-es zseblámpaelemekkel Szín BLACK	081437 BLACK
Mágneses felvevő, flexibilis Mágneses emelőerő 500 g	081670 500
Jelölőtoll Dura-Ink® 15 Szín B	085154 B
Komfort védőszemüveg Lencse színezése CLEAR	096845 CLEAR
Tolómérőnóniusz 1/20 Méréstartomány 150 mm	410200 150
Egyenes keményfém rajztű Típus HM	458800 HM
Acélvonalzó, hajlékony, keskeny, rozsdamentesmattított, kétoldalas osztással Teljes hossz 300 mm	461805 300
Mérőszalag mm/col leolvasás Szalaghossz 3 m	462014 3
Műanyag mérce Hossz 2 m	466200 2
Kapcsolószekrény vízmértékmágnessel Hossz 250 mm	467475 250
Multiméter Készüléktípus 9917	473320 9917
Egyoldalas villáskulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 10 mm	613333 10
Egyoldalas villáskulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 11 mm	613333 11
Egyoldalas villáskulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 13 mm	613333 13
Egyoldalas villáskulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 14 mm	613333 14
Egyoldalas villáskulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 17 mm	613333 17
Egyoldalas villáskulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 19 mm	613333 19
Egyoldalas villáskulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 24 mm	613333 24
Egyoldalas villáskulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 8 mm	613333 8
Racsnis egyoldalas csillagkulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 10 mm	614833 10
Racsnis egyoldalas csillagkulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 11 mm	614833 11
Racsnis egyoldalas csillagkulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 13 mm	614833 13
Racsnis egyoldalas csillagkulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 14 mm	614833 14
Racsnis egyoldalas csillagkulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 19 mm	614833 19
Racsnis egyoldalas csillagkulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 24 mm	614833 24

Egyoldalas csillagkulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 10 mm	618203 10
Egyoldalas csillagkulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 13 mm	618203 13
Egyoldalas csillagkulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 14 mm	618203 14
Egyoldalas csillagkulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 17 mm	618203 17
Egyoldalas csillagkulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 19 mm	618203 19
Egyoldalas csillagkulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 24 mm	618203 24
Egyoldalas csillagkulcsteljesen szigetelt Kulcsnyílás 8 mm	618203 8
Villanyszerelő csavarhúzó Torx®-hoz,teljesen szigetelt Torx® profil TX10	625780 TX10
Villanyszerelő csavarhúzó Torx®-hoz,teljesen szigetelt Torx® profil TX15	625780 TX15
Villanyszerelő csavarhúzó Torx®-hoz,teljesen szigetelt Torx® profil TX20	625780 TX20
Villanyszerelő csavarhúzó Torx®-hoz,teljesen szigetelt Torx® profil TX25	625780 TX25
Villanyszerelő csavarhúzó Torx®-hoz,teljesen szigetelt Torx® profil TX30	625780 TX30
Villanyszerelő csavarhúzó Torx®-hoz,teljesen szigetelt Torx® profil TX8	625780 TX8
Villanyszerelő csavarhúzó Torx®-hoz,teljesen szigetelt Torx® profil TX9	625780 TX9
Írányváltós kerepes hajtószár, 3/8 col, kioldóvaltéljesen szigetelt Típus 3/8	637681 3/8
Keresztmarkolat, 3/8 colteljesen szigetelt Típus 3/8	637683 3/8
Toldószár, 3/8 colteljesen szigetelt Teljes hossz 125 mm	637685 125
6-szög dugókulcs fej, 3/8 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás 10 mm	637687 10
6-szög dugókulcs fej, 3/8 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás 11 mm	637687 11
6-szög dugókulcs fej, 3/8 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás 12 mm	637687 12
6-szög dugókulcs fej, 3/8 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás 13 mm	637687 13

6-szög dugókulcs fej, 3/8 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás 14 mm	637687 14
6-szög dugókulcs fej, 3/8 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás 15 mm	637687 15
6-szög dugókulcs fej, 3/8 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás 16 mm	637687 16
6-szög dugókulcs fej, 3/8 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás 17 mm	637687 17
6-szög dugókulcs fej, 3/8 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás 18 mm	637687 18
6-szög dugókulcs fej, 3/8 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás 19 mm	637687 19
6-szög dugókulcs fej, 3/8 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás 8 mm	637687 8
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 colteljesen szigetelt Hatszög 5 mm	637689 5
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 colteljesen szigetelt Hatszög 6 mm	637689 6
6-szög rátűzőkulcs, 3/8 colteljesen szigetelt Hatszög 8 mm	637689 8
Írányváltós kerepes hajtószár, 1/2 colteljesen szigetelt Típus 1/2	643801 1/2
Keresztmarkolat, 1/2 colteljesen szigetelt Típus 1/2	643803 1/2
Toldószár, 1/2 colteljesen szigetelt Teljes hossz 125 mm	643805 125
6-szög dugókulcs fej, 1/2 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás 10 mm	643807 10
6-szög dugókulcs fej, 1/2 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás 11 mm	643807 11
6-szög dugókulcs fej, 1/2 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás 12 mm	643807 12
6-szög dugókulcs fej, 1/2 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás 13 mm	643807 13
6-szög dugókulcs fej, 1/2 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás 14 mm	643807 14
6-szög dugókulcs fej, 1/2 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás 16 mm	643807 16
	643807 17

6-szög dugókulcs fej, 1/2 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás  
17 mm

6-szög dugókulcs fej, 1/2 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás  
18 mm

643807 18

6-szög dugókulcs fej, 1/2 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás  
19 mm

643807 19

6-szög dugókulcs fej, 1/2 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás  
22 mm

643807 22

6-szög dugókulcs fej, 1/2 colteljesen szigetelt Kulcsnyílás  
24 mm

643807 24

6-szög rátűzőkulcs 1/2 colteljesen szigetelt Hatszög 10 mm

643809 10

6-szög rátűzőkulcs 1/2 colteljesen szigetelt Hatszög 5 mm

643809 5

6-szög rátűzőkulcs 1/2 colteljesen szigetelt Hatszög 6 mm

643809 6

6-szög rátűzőkulcs 1/2 colteljesen szigetelt Hatszög 8 mm

643809 8

Lapos villanszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt  
Pengeszélesség b 10 mm

663301 10

Lapos villanszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt  
Pengeszélesség b 2,5 mm

663301 2,5

Lapos villanszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt  
Pengeszélesség b 3 mm

663301 3

Lapos villanszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt  
Pengeszélesség b 3,5 mm

663301 3,5

Lapos villanszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt  
Pengeszélesség b 4 mm

663301 4

Lapos villanszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt  
Pengeszélesség b 5,5 mm

663301 5,5

Lapos villanszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt  
Pengeszélesség b 6,5 mm

663301 6,5

Lapos villanszerelő csavarhúzóteljesen szigetelt  
Pengeszélesség b 8 mm

663301 8

Egypólusú fáziskereső Vágóél szélesség 3 mm

665050 3

Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezteljesen szigetelt  
Kereszthorony méret 0

668631 0

668631 1

Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezteljesen szigetelt Kereszthorony méret 1	
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezteljesen szigetelt Kereszthorony méret 2	668631 2
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezteljesen szigetelt Kereszthorony méret 3	668631 3
Elektronikai csavarhúzó Phillips-hezteljesen szigetelt Kereszthorony méret 4	668631 4
Fogókészlet, 4 darabosVDE szerint szigetelt Fogók száma 4	700121 4
VízpumpafogóVDE markolattal Teljes hossz 250 mm	705746 250
Precíziós csupaszító, fokozatmentesen állítható Vezeték Ø- höz 016-08 mm	728501 016-08
Présszerszám érvégüvelkekhez Vezeték keresztmetszet 10 mm <sup>2</sup>	729456 10
Kisméretű kábelvágó Teljes hossz 160 mm	730100 160
Villanszerelő olló2K markolattal és huzalvágóval Teljes hossz 140 mm	768802 140
SvédcsavarkulcsVDE szerint szigetelt Teljes hossz 200 mm	814006 200
Kábelkés műanyag markolattal, összecsuksukható Típus 1F	844525 1F
Letörhető penge készlet, 10 darabos, 18 mm „experience” Darabszám 10	845010 10
Univerzális kés présöntött cink markolattal18 mm Teljes hossz 160 mm	845039 160
Műhelykocsiteljesen kihúzható fiókokkal Fiókok száma 7	914705 7