

Garant GRIDLINE

ESD ház, 24G, fiókokkal való egyéni felszereléséhez, 20×20G, Ház magassága: 900mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	972040 900
GTIN	4067263129622
Árucikk kategória	9GG

Leírás

Kivitel:

Fiókház stabil acélszerkezetből. **100%-ban kihúzható fiókokhoz** különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Hengerzárral központilag zárható.

Felhasználás:

Fiókház a 972010 – 972015 sz. ESD Workstation, a 972017 sz. állítható magasságú ESD munkaállomások, a 972150 – 972195 sz. ESD munkapadok egyedi felszereléséhez.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal**.

Figyelem:

- **Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek. A ház fiókokkal való felszerelésékor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.**
- **Házanként csak 50 mm előlap magasságú fiók lehetséges, kizárólag a felső pozícióban.**

Műszaki leírás

Hasznos magasság	800 mm
Mélység G-ben	26

Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Szélesség	600 mm
Mélység	650 mm
Szélesség G-ben	24
Magasság	900 mm
Fiókok hasznos magassága	800 mm
Súly	23,6 kg
Hengerzár	Moduláris zárbetét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad ház

Tartozék

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
----------------------------------	-------------