

Garant GRIDLINE

**ESD fiók, 20×20G, Fiók előlap magasság: 75mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	972045 75
GTIN	4067263129646
Árucikk kategória	9GG

**Leírás****Kivitel:**

100%-ban kihúzható fiókok stabil acélszerkezettel, különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Alumínium fogantyúk. Fiókok lyukasztásokkal elválasztó lapok elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).

**Alkalmazható:**

Minden 24G ESD házhoz.

**Szín:**

Fiókház és előlapok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló **ESD porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Házanként csak 50 mm előlap magasságú fiók lehetséges, kizárólag a felső pozícióban.

**Műszaki leírás**

Hasznos mélység	500 mm
Hasznos szélesség G-ben	20
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Előlapmagasság	75 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Hasznos szélesség	500 mm
Hasznos mélység G-ben	20
Hasznos magasság	50 mm
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %

## Adatlap

elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben	20×20G
Termék fajtája	Fiók