



Fiókház szélessége	600 mm
Magasság	850 mm
Fiók hasznos szélessége	500 mm
Fiókház mélysége	650 mm
Munkalap mélysége	750 mm
Fiókház hasznos magassága	700 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben	20
Munkalap vastagsága	50 mm
Fiók hasznos mélysége G-ben	20
Mélység	750 mm
Fiók hasznos mélysége	500 mm
Munkalap hossza	1500 mm
Szélesség	1500 mm
Sorozat	vario
Fiókok száma	6
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	250 kg
Fiókok hasznos területe G-ben	20×20
Szerkezet kivitele	Acélszerkezet
Munkapad magassága	850 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	75 kg
Lapvastagság	50 mm
Hengerzár	Moduláris zárbetét
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Terméknév attribútum	20×20G
Termék fajtája	Munkapad

---

## Tartozék

---

Zárpajzs GridLine-hoz Típus KO21	914227 KO21
ESD fiók Fiók előlap magasság 100 mm	972035 100
ESD fiók Fiók előlap magasság 125 mm	972035 125
ESD fiók Fiók előlap magasság 150 mm	972035 150
ESD fiók Fiók előlap magasság 200 mm	972035 200
ESD fiók Fiók előlap magasság 50 mm	972035 50
ESD fiók Fiók előlap magasság 75 mm	972035 75
ESD ház, 24G, fiókokkal való egyéni felszereléséhez Ház magassága 800 mm	972040 800
ESD munkalap munkalap hossz 1500 mm	972160 1500
ESD lábrész Magasság 800 mm	972180 800
Sarokmervítő Típus 1	972195 1