

**KOMET® finomeszterga betét M302, Típus: 10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	238310 10
GTIN	4047109082359
Árucikk kategória	24J

**Leírás****Kivitel:**

Hozzávaló cikkszámok: 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425 , 268878 P25M és 268878 BK8425.

**Figyelem:**

**Használat a hozzávaló B301 finomállítású fejjel.** Hozzávaló váltólapkák W30 balos és W30/W57 semleges kivitelben.

**Műszaki leírás**

Váltólapka csavar készlet	239653 6IP
Váltólapka ISO kód	TO.X 06T1..
238301 sz. finomállítású fej	29,5 és 35,5
Durva állítási út S	3,5 mm
Külső Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	28,5 mm
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

---

**Tartozék**

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil  
6IP

674252 6IP

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP

239653 6IP

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz  
50 mm

659874 50