

Garant GRIDLINE

Polclap, Előlapmagasság: 25mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	935110 25
GTIN	4067263125761
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezből, alsó keresztmerezítéssel. Beakasztható standard polclap. **Teherbírás 150 kg.**

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- **A polclap a 935590, 935595 sz. központi zárakkal kombinálva lezárható polcot alkot. A takarólapok gyárilag hengerzárak fogadásához vannak előkészítve.**
- **A 25 mm magas polcok nem kombinálhatóak összekötő- és záróelemekkel.**

Műszaki leírás

Felhasználási terület	Fiókos polc
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Előlapmagasság	25 mm
Polclap kivitele	fixen felszerelt polclap
Polclap kivitele	egyenes polclap
Anyagvastagság	1,2 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség	703 mm

Adatlap

Mélység	575 mm
Szélesség G-ben	26
Mélység G-ben	20
Termék fajtája	Polclap