


Garant GRIDLINE

**Polclap hornyolt, Előlapmagasság: 100mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 935111 100    |
| GTIN              | 4067263130000 |
| Árucikk kategória | 9GK           |

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemezből, alsó keresztmerezítéssel. Akkor szükséges, ha a szárnyas ajtókat/tolóajtókat fiókokkal kombinálva szereli össze. Ez azért fontos, mert alul és felül 50 mm kell a szárnyas ajtók/tolóajtók szerkezetének ütközőjeként. **Teherbírás 200 kg.**

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

- **A polclap a 935590, 935595 sz. központi zárrakkal kombinálva lezárható polcot alkot. A takarólapok gyárilag hengerzárak fogadásához vannak előkészítve.**
- **A 25 mm magas polcok nem kombinálhatóak összekötő- és záróelemekkel.**

**Műszaki leírás**

|                                                                           |                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Előlapmagasság                                                            | 100 mm                   |
| Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 200 kg                   |
| Felhasználási terület                                                     | Fiókos polc              |
| Polclap kivitele                                                          | fixen felszerelt polclap |
| Polclap kivitele                                                          | egyes polclap            |
| Polclap kivitele                                                          | hasított polclap         |
| Anyagvastagság                                                            | 1,2 mm                   |

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Szélesség         | 703 mm                                                            |
| Mélység           | 575 mm                                                            |
| Szélesség G-ben   | 26                                                                |
| Mélység G-ben     | 20                                                                |
| Termék fajtája    | Polclap                                                           |