

Garant GRIDLINE

Polclap, Előlapmagasság: 25mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	935160 25
GTIN	4067263125785
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezből, alsó keresztmerezítéssel. Beakasztható standard polclap. **Teherbírás 150 kg.**

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- **A polclap a 935590, 935595 sz. központi zárakkal kombinálva lezárható polcot alkot. A takarólapok gyárilag hengerzárak fogadásához vannak előkészítve.**
- **A 25 mm magas polcok nem kombinálhatóak összekötő- és záróelemekkel.**

Műszaki leírás

Előlapmagasság	25 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Polclap kivitele	fixen felszerelt polclap
Polclap kivitele	egyenes polclap
Felhasználási terület	Fiókos polc
Anyagvastagság	1,2 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség	1453 mm

Adatlap

Mélység	675 mm
Szélesség G-ben	56
Mélység G-ben	24
Termék fajtája	Polclap