

Garant GRIDLINE

Polclap, Előlapmagasság: 25mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	935120 25
GTIN	4067263125778
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezből, alsó keresztmerezítéssel. Beakasztható standard polclap. **Teherbírás 150 kg.**

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- **A polclap a 935590, 935595 sz. központi zárakkal kombinálva lezárható polcot alkot. A takarólapok gyárilag hengerzárak fogadásához vannak előkészítve.**
- **A 25 mm magas polcok nem kombinálhatóak összekötő- és záróelemekkel.**

Műszaki leírás

Polclap kivitele	fixen felszerelt polclap
Polclap kivitele	egyenes polclap
Előlapmagasság	25 mm
Felhasználási terület	Fiókos polc
Polclap teherbírás / felületen elosztatott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Anyagvastagság	1,2 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség	953 mm

Adatlap

Mélység	575 mm
Szélesség G-ben	36
Mélység G-ben	20
Termék fajtája	Polclap