


Garant GRIDLINE

**Polclap hornyolt, Előlapmagasság: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	935111 25
GTIN	4067263125792
Árucikk kategória	9GK

**Leírás****Kivitel:**

Acéllemezből, alsó keresztmerezítéssel. Beakasztható standard polclap. **Teherbírás 150 kg.**

**Szín:**

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

- **A polclap a 935590, 935595 sz. központi zárakkal kombinálva lezárható polcot alkot. A takarólapok gyárilag hengerzárak fogadásához vannak előkészítve.**
- **A 25 mm magas polcok nem kombinálhatóak összekötő- és záróelemekkel.**

**Műszaki leírás**

Felhasználási terület	Fiókos polc
Előlapmagasság	25 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Polclap kivitele	fixen felszerelt polclap
Polclap kivitele	egyenes polclap
Polclap kivitele	hasított polclap
Anyagvastagság	1,2 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

## Adatlap

Szélesség	703 mm
Mélység	575 mm
Szélesség G-ben	26
Mélység G-ben	20
Termék fajtája	Polclap