

Garant GRIDLINE

Kihúzható polc 75 kg, 36×24G, Beépítési magasság: 75mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 931364 75 |
| GTIN | 4067263125754 |
| Árucikk kategória | 9GK |

Leírás**Kivitel:**

Kihúzható polclap, **100%-ban kihúzható**. Elöl nyitott, befoglaló magasság oldalt 46 mm, beépítési magasság 75 mm. Hasított elválasztó lemezekhez való lyukasztások nélkül.

Tartalom:

Kihúzható polclap teljesen 1–1 pár vezetősínnel.

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal**.

Figyelem:

Gurítható szekrényházban nem építhető be.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| egyenkénti fiókkioldással | nem |
| Beépítési magasság | 75 mm |
| Fiókok hasznos területe G-ben | 36×24 |
| Hasznos mélység G-ben | 24 |
| Súly | 17,5 kg |
| Felhasználási terület | Szerszámszekrény |
| Hasznos szélesség G-ben | 36 |
| Anyagvastagság | 1,2 mm |
| Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg |

| | |
|--|---|
| Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % |
| Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 36×24G |
| Hasznos szélesség | 900 mm |
| Hasznos mélység | 600 mm |
| Termék fajtája | Kihúzható polc |