


Garant GRIDLINE

Polclap hornyolt, Előlapmagasság: 100mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	935131 100
GTIN	4067263130024
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezből, alsó keresztmerezvítéssel. Akkor szükséges, ha a szárnyas ajtókat/tolóajtókat fiókokkal kombinálva szereli össze. Ez azért fontos, mert alul és felül 50 mm kell a szárnyas ajtó/tolóajtók szerkezetének ütközőjeként. **Teherbírás 200 kg.**

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- **A polclap a 935590, 935595 sz. központi zárakkal kombinálva lezárható polcot alkot. A takarólapok gyárilag hengerzárak fogadásához vannak előkészítve.**
- **A 25 mm magas polcok nem kombinálhatóak összekötő- és záróelemekkel.**

Műszaki leírás

Előlapmagasság	100 mm
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	200 kg
Felhasználási terület	Fiókos polc
Polclap kivitele	fixen felszerelt polclap
Polclap kivitele	egyenes polclap
Polclap kivitele	hasított polclap
Anyagvastagság	1,2 mm

Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség	703 mm
Mélység	675 mm
Szélesség G-ben	26
Mélység G-ben	24
Termék fajtája	Polclap