


Garant GRIDLINE

Polclap hornyolt, Előlapmagasság: 25mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	935161 25
GTIN	4067263130048
Árucikk kategória	9GK

Leírás**Kivitel:**

Acéllemezből, alsó keresztmerezítéssel. Beakasztható standard polclap. **Teherbírás 150 kg.**

Szín:

RAL 7035 világosszürke **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

- **A polclap a 935590, 935595 sz. központi zárakkal kombinálva lezárható polcot alkot. A takarólapok gyárilag hengerzárak fogadásához vannak előkészítve.**
- **A 25 mm magas polcok nem kombinálhatóak összekötő- és záróelemekkel.**

Műszaki leírás

Felhasználási terület	Fiókos polc
Polclap teherbírás / felületen elosztott maximális polcterhelés (fémen)	150 kg
Előlapmagasság	25 mm
Polclap kivitele	fixen felszerelt polclap
Polclap kivitele	egyenes polclap
Polclap kivitele	hasított polclap
Anyagvastagság	1,2 mm
Szín kiválasztása	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adatlap

Szélesség	1453 mm
Mélység	675 mm
Szélesség G-ben	56
Mélység G-ben	24
Termék fajtája	Polclap