

**KOMET® finomeszterga betét M302, Típus: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	238310 20
GTIN	4047109082366
Árucikk kategória	24J

Leírás**Kivitel:**

Hozzávaló cikkszámok: 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425 , 268878 P25M és 268878 BK8425.

Figyelem:

Használat a hozzávaló B301 finomállítású fejjel. Hozzávaló váltólapkák W30 balos és W30/W57 semleges kivitelben.

Műszaki leírás

238301 sz. finomállítású fej	39 és 44
Váltólapka ISO kód	TO.X 06T1..
Váltólapka csavar készlet	239653 6IP
Durva állítási út S	3,5 mm
Külső Ø D ₁	12 mm
Hasznos hossz L ₁	37,5 mm
Termék fajtája	Kiesztergáló szerszám

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil
6IP

674252 6IP

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz
50 mm

659874 50

Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 6IP

239653 6IP