


**Garant****Kerámia csiszolótestek Háromszög, durva, Típus: 0606T****Rendelési adatok**

Rendelés száma	501505 0606T
GTIN	4067263129561
Árucikk kategória	58F

**Leírás****Kivitel:**

A **kerámia csiszolótestek** (kerámia kötésű korund csiszolószemcse) a **legtöbbet használt súrlódó csiszolótestek** és **univerzálisan használhatóak. Nagyon nagy sűrűség és csiszoló hatás.**

Nagy teljesítményű kivitel **rövid megmunkálási időhöz**. Csekély önsúrlódás, hosszú élettartam.

**Felhasználás:**

**Acél, nemesacél** és más **acélötvözet** élek **gyors sorjázásához, lekerekítéséhez** és a **polírozás előtti lépéshez**. Műanyag és színes- és könnyűfémek durva megmunkálásához is alkalmas annak veszélyével, hogy a csiszolótestek gyorsabban eltömődnek és csökken a csiszolóhatás.

A **háromszög** alak a **legstabilabb kivitel** a leghosszabb élettartammal. Ideális **egyszerű geometriájú** munkadarabok éleinek **durva megmunkálásához**.

**Műszaki leírás**

Hossz	6 mm
Finomsági fok	durva
Alak leírása	Háromszög
Magasság	6 mm

Sorozat	GMT
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Terméknév attribútum	durva
Tartalom	3 kg
Termék fajtája	Csiszolótest

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		