

**TNGA 160408, KBN25M, Típus: MET****Rendelési adatok**

Rendelés száma	255662 MET
GTIN	4960664507597
Árucikk kategória	25H

**Leírás****Kivitel:**

**MEGACOAT** bevonatú CBN váltólapkák. MultiEdge Tough; váltólapkánként 2 ill. 3 él speciális élalakkal megszakított felületek esetén az optimalizálás érdekében.

Minőség: KBN25M

Vágóél kivitel: MET

Fogásmélység  $a_p$ : 0,1 - 0,3 mm

Előtolás  $f$ : 0,1 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 100 - 180 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácsolási feltétel	Erősen megszakított
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás $f$	0,1 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	100 - 180 m/min
Vágóél kivitel	MET

Sarokrídus	0,8 mm
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 0,3 mm
Minőség	KBN25M
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	CBN
Váltólapka ISO kód	TNGA 160408
Cserék / élek száma	3
Terméknév attribútum	KBN25M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	feltételesen alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		