

Szövet ragasztószalag UV-álló, Átlátszó, Szélesség×hossz (mm×m): 48X20**Rendelési adatok**

Rendelés száma	083618 48X20
GTIN	4063565106507
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

A tesa® Ultra Power Clear beltéri és kültéri felhasználáshoz készült. Magas UV- és hőállóságának köszönhetően szélsőséges időjárási körülmények között és -10°C és $+90^{\circ}\text{C}$ közötti hőmérsékleten is használható. Az átlátszó javítószalag ideális kültéri tevékenységekhez, de természetesen értékes támogatást nyújt az otthoni (ideiglenes) háztartási javításokhoz is.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Műszaki leírás

Hossz	20 m
Szélesség	48 mm
Szakítószilárdság	3,5 N/mm
Gyártó jelölése	4665
Hőálló max.	$-10 - 90^{\circ}\text{C}$
Tárolási hőmérséklet	$15 - 35^{\circ}\text{C}$

Ragasztóerő acélon	0,9 N/mm
Ragasztó massa	Szintéziskaucsuk
Ragasztószalag fajtája	egyoldalás
Festék	Átlátszó
Tárolási levegő páratartalom	50 - 70 %
Hordozóanyag	PE film
Szövet finomsága	30 mesh anyag
Tágulási képesség	27 %
Béléssel	nem
Vastagság	0,17 mm
Terméknév attribútum	Átlátszó
Termék fajtája	Ragasztószalag